

### Mobiles LED-Beleuchtungssystem

- komplett ausziehbarer Stange mit einem um 360° drehbaren Kopfteil
- Stangen-Ausfahrverriegelung
- wartungsfreies LED-Array mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden

**Bestell-Nr.**  
274-268-J1



### LED Einsatzleuchte, kompakt und lichtstark

- Leistungsstarke Taschenlampen für ein robustes Umfeld
- Hochleistungs-LED, übertrifft DIN 14649
- griffiges, hochstabiles Gehäuse
- Handschleife mit Batteriefachschlüssel
- IPX7 Spritzwassergeschützt
- kann optional mit Helmmontage-Set ausgestattet werden (s. Zubehör)

② Zugelassen für Ex-Zone 0.

**Bestell-Nr.**  
226-099-J1



### LED Stiftlampe

- schlagfestes ABS-Gehäuse, wasserdicht
- platzsparend und leistungsstark in der Gefahrenzone
- Sicherheitszertifiziert ATEX Zone 0 (Kategorie 1)
- Schalter am Lampenende für Voll-/Momentlicht

**Bestell-Nr.**  
274-270-J1

- passt auch in eine Helmhalterung oder zwischen den Zähnen (Helmhalterung optional lieferbar)



### LED-Scheinwerfer

- Lampenkopf um 120° schwenkbar
- 3 Modi-Schalter (Volle Leistung, Reduzierte Leistung, Blinkend)
- vier LEDs, die durch NiMH-Akkus der neuesten Generation betrieben werden, erhellen eine Distanz von bis zu 272 Metern.

③

**Bestell-Nr.**  
274-276-J1



### LED-Stirnlampe für Ex-Zone 0, 4 Leuchtmodi

- bietet verschiedene Ausrichtungen: Hoch-, Tief-, Abwärts- und Blinkmodi.
- enthält ein Gummiband für Helme und ein Stoffband für das Tragen direkt am Kopf

⑤

**Bestell-Nr.**  
274-271-J1



### LED-Taschenlampe für Ex-Zone 0, mit automatischem Lichtsensor

- mit automatischem Lichtsensor (passt sich automatisch auf die Umgebungslichtstärke und die Nähe an)
- Doppelstrahlen (Punkt- und Flutlicht), der sekundäre Flutlichtstrahl beleuchtet potentielle Stolperfallen
- integrierte Klemme zur Befestigung an einer Sicherheitsweste - für handfreie Beleuchtung

①

**Bestell-Nr.**  
267-002-J1



### LED-Taschenlampe für Ex-Zone 0, inkl. Punkt- und Fluchtlichtfunktion

- 3 Lichtstufen (hoch, mittel, niedrig)
- 4 Modi: Punktlicht, Flutlicht oder beide LEDs zugleich, Blinklicht
- schwenkbarer 90° Kopf
- Befestigungs-Clip mit integriertem Magnet

**Bestell-Nr.**  
267-004-J1



### LED-Taschenlampe für Ex-Zone 0, inkl. Lithium-Ionen-Akku

- Leistungsstarke Taschenlampen für ein robustes Umfeld
- Vollzeit-Batterieladestandsanzeige
- Ingressionsschutz Stufe IPX7, (Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen)
- 3 Modi: Hoch / Niedrig / Blinken
- der spezielle wiederaufladbare Lithium-Akku bietet 2000 Ladezyklen
- bis zu 132 Lumen, bis zu 34 Stunden Brenndauer

②

**Bestell-Nr.**  
267-003-J1



### LED-Stirnlampe für Ex-Zone 0

TOP-PRODUKT



LED-Stirnlampe für Ex-Zone 0, Bestell-Nr. 267-005-J1

④

- Kopf- und Helmleuchten kommen zum Einsatz, wenn beide Hände für Tätigkeiten frei sein müssen
- Befestigung auf dem Helm oder direkt auf dem Kopf
- hoher Tragekomfort durch gepolsterte Stirnpartie und geringes Gewicht
- Batterien (Alkaline) werden mitgeliefert

### LED-Stirnlampe für Ex-Zone 0, mit Blinklicht



LED-Stirnlampe für Ex-Zone 0, mit Blinklicht, Bestell-Nr. 267-006-J1

⑤

	①	②	③	④	⑤
Leuchtdauer [h]	2	19	12	10	14
Batterie	2 AA	3 x AA	NiMH	NiMH	3AAA
Lieferung inkl. Akku bzw. Batterie	ja	ja	ja	ja	ja
Leuchtweite [m]	24	164	272	-	78
Leuchtstärke (Lumen) [lm]	117	110	530	1600	141
Ex-Schutzklasse (Kennzeichnung)	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Ex II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
Bestellnummer	274-270-J1	226-099-J1	274-276-J1	274-268-J1	274-271-J1

	①	②	③	④	⑤
Leuchtdauer [h]	13	34	15	40	16
Batterie	3 x AA	LiFePO4	3xAA	3 x AAA	3 x AAA
Lieferung inkl. Akku bzw. Batterie	nein	ja	nein	ja	ja
Leuchtweite [m]	134	108	134	35	61
Leuchtstärke (Lumen) [lm]	267	132	329	33	115
Ex-Schutzklasse (Kennzeichnung)	Zone 0 Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Zone 0 Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Zone 0 Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Zone 0 Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Zone 0 Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
Bestellnummer	267-002-J1	267-003-J1	267-004-J1	267-005-J1	267-006-J1