

## MUNK escabeau

accès double face, 2 x 6 marches  
avec revêtement R13 (estrade incl.),  
en aluminium

Numéro d'article: 142709



## MUNK Escabeau de sécurité

### Double accès

escabeau






- accès double face
- 2 x 6 marches avec revêtement R13 (estrade incl.)
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 2,9 m
- profondeur de marche 80 mm
- connexion marches/lisse serti
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- sabots nivello® antidérapants en extrémité de lisse
- en aluminium
- À l'état posé, hauteur 1380 mm
- poids 11,7 kg

## Détails techniques

|                     |           |                                  |                                |
|---------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|
| technique de montée | escabeau  | connexion d'échelons/de longeron | serti                          |
| matériau            | aluminium | équipement de sécurité échelle   | protection contre l'écartement |

|                          |                             |                                |                               |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| utilisation              | double face                 | étrier de sécurité             | oui                           |
| hauteur de travail       | 2,9 m                       | protection contre l'écartement | oui                           |
| nombre de marches        | 2 x 6                       | exécution échelle              | à une pièce                   |
| type de marche/d'échelon | marches avec revêtement R13 | bac                            | non                           |
| profondeur des marches   | 80 mm                       | Pour escalier                  | non                           |
| hauteur                  | 1380 mm                     | soubassement                   | sabots nivello® antidérapants |
| rabattable               | oui                         | Poids                          | 11,7 kg                       |
| roulant                  | non                         |                                |                               |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149286 |    | plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm   |
| 204801 |    | bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable   |
| 520203 |   | boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune   |
| 526758 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 528920 |  | moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE  |