

## Rollcart établi mobile

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1150 x 700 mm, plateforme en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, av. 2 plaque(s) perforée(s), avec 1 armoire, hauteur x longueur x largeur 1990 x 1250 x 700 mm, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158113



## Rollcart Établis et établis mobiles

### Force 600 kg

#### établi mobile

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1150 x 700 mm
- plateforme en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier/bois soudée
- avec plaque de rangement perforée
- av. 2 plaque(s) perforée(s)
- avec 1 armoire
- hauteur x longueur x largeur 1990 x 1250 x 700 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot	éta bli mobile	pneumatique	TPE
charge	600 kg	Ø de roue	200 mm
longueur de plateau	1150 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur de plateau	700 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
équipement chariot	1 armoire	matériau	acier/bois
matériau de plateforme	bois	conducteur d'électricité	non
armoire	1 pièce	poignée	1 pièce
type de panneau	plaque de rangement perforée	disposition des roues	rectangulaire
nombre de plaques perforées	2 pièce	surface	finition peinture époxy
hauteur	1990 mm	couleur	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
longueur	1250 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
largeur	700 mm	Poids	99 kg

## Accessoires

158103



kit de séparateurs pour tiroirs pour chariot à plateaux, kit comprenant : 2 séparateurs longitudinaux et 6 transversaux, hauteur x longueur 60 x 700 mm