

## Lakape bac gerbable norme Europe Favorit

hauteur x longueur x largeur 75 x 300  
x 200 mm, capacité 2,7 l, en  
polypropylène en gris, Parois plein,  
fond plein

lot 8 pièce

**Numéro d'article: 203975**



## Lakape Bac gerbable norme Europe Favorit

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 75 x 300 x 200 mm
- capacité 2,7 l
- force 25 kg
- capacité de gerbage 500 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois plein, fond plein
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie



## Détails techniques

|                      |                |                                  |                                   |
|----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| type de récipient    | bacs gerbables | soubassement                     | plein                             |
| norme européenne     | oui            | charge                           | 25 kg                             |
| capacité             | 2,7 l          | capacité de gerbage              | 500 kg                            |
| hauteur              | 75 mm          | couvercle                        | en accessoires (non compris)      |
| longueur             | 300 mm         | convient pour aliments           | oui                               |
| largeur              | 200 mm         | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| matériau             | polypropylène  | résistance à la température      | -20 °C à +80 °C                   |
| gerbable             | oui            | convient pour les convoyeurs à r | oui                               |
| emboîtable           | non            | couleur                          | gris                              |
| pliable              | non            | garantie                         | 5 années                          |
| structure de cloison | plein          | Poids                            | 4,8 kg                            |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 101593 |    | Poignée rabattable, pour bac gerbable, en noir   |
| 101596 |   | Porte-étiquettes pour bac gerbable   |
| 508883 |  | couvercle, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 300 x 200 mm, en noir   |
| 508892 |  | couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 300 x 200 mm, en noir   |
| 530307 |  | Pince à étiquettes pour bac gerbable norme Europe, en métal  |
| 531616 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 40 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite  |
| 531617 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 60 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite  |
| 789403 |  | roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme plateau ajouré, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc                    |
| 992484 |  | roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme plateau ajouré, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, Avec bandage plastique sur jante plastique |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 202875 |  | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique      |
| 229873 |  | lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max. |

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion