

bott **établi roulant** verso

hauteur x largeur x profondeur 930 x 700 x 600 mm, plateau de table en multiplex, équipement : 1 tiroir, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, soubassement 4 roul.

Numéro d'article: 231696



établi roulant


- hauteur x largeur x profondeur 930 x 700 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 30 mm
- équipement : 1 tiroir
- hauteur des tiroirs 1x175 mm
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- stabilité élevée grâce aux traverses
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 100 mm

Détails techniques

type de meuble	table	matériau de plaque	multiplex
type de table	établi	matériau de châssis	acier
hauteur	930 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
largeur	700 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
profondeur	600 mm	stabilité / renfort / entretoise	traverses
épaisseur de panneau	30 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur réglable	non	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
équipement établi	1 tiroir	roulant	oui
nombre de tiroirs	1 pièce	nombre/type de roulettes	4 roul.
nombre x hauteur tiroirs	1x175 mm	Diamètre de roue	100 mm
capacité de charge de tiroir	75 kg	Poids	45,446 kg
extension tiroir	100 %		

Accessoires

232989		séparateurs et parois emboîtables, avec 3 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232991		séparateurs et parois emboîtables, avec 6 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232993		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233014		couche de mousse, longueur x largeur 525 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir
233059		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 175 x 525 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
233447		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 15 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair

Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
--------	---	---

217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes