

Cascoo

Roulette pivotante avec frein total



force 150 kg, avec bandage polyamide, diamètre 100 mm, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en polyamide, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243212

Roulette pivotante avec frein total

- force 150 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 100 mm
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	panneau
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
charge	150 kg	frein	frein total
pneumatique	polyamide	pare-fils	non

Diamètre de roue	100 mm	distance trou de vis	80/77x60 mm
matériau de jante	polyamide	Poids	0,6 kg