

Scangrip spot chantier JUST CONNECT BASIC

30 ampoule DEL, avec Crochets,
angle de rayonnement 110 °

Numéro d'article: 254547



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



spot chantier

- hauteur x longueur x largeur 62 x 158 x 79 mm
- 30 ampoule DEL
- avec Crochets
- durée d'éclairage 9 - 18 h
- angle de rayonnement 110 °
- avec variateur à 2 niveaux
- Pivote sur deux axes
- Compatible avec METABO/CAS
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C
- indice de protection IP30 : corps étrangers > 2,5 mm
- 3 années de garantie



| | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|
| type d'outil | lampe industrielle | Fonction de tête de lampe | Pivote sur deux axes |
| type de lampe | spot chantier | fonction lampe | avec variateur à 2 niveaux |
| type d'ampoule | DEL | longueur | 158 mm |
| nombre d'ampoules | 30 pièce | hauteur | 62 mm |
| Durée d'éclairage | 9-18 h | largeur | 79 mm |
| flux lumineux | 500-1000 | plage de température | -10 °C à +40 °C °C |
| avec variateur | oui | indice de protection IP | 30 : corps étrangers > 2,5 mm |
| angle de rayonnement | 110 ° | garantie | 3 années |
| type de batterie | METABO/CAS | Type d'appareil DEEE | lampes CAT 3 |
| capacité de batterie | 5,2 Ah | Poids | 0,12 kg |
| équipement lampe | Crochets | | |

Accessoires

254550



Alimentation électrique, convient pour pour lampes de travail et lampes industrielles, hauteur x largeur x profondeur 72 x 83 x 124 mm