

VARIOfit **chariot avec barre de** **poussée**

force 250 kg, plateau longueur x largeur 900 x 600 mm, plateforme en bois, rehausse 1 ridelle (ajourée), barre de poussée rabattable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, avec bandage TPE

Numéro d'article: 402054



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot à dossier

Force 250 kg

chariot avec barre de poussée





- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 900 x 600 mm
- plateforme en bois
- rehausse 1 ridelle (ajourée)
- barre de poussée rabattable
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 160 mm

- avec bandage TPE
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau	acier
type de chariot	chariots à dossier	fonction rabattable	barre de poussée rabattable
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	250 kg	pneumatique	TPE
rabattable	oui	disposition des roues	rectangulaire
longueur de plateau	900 mm	Ø de roue	160 mm
largeur de plateau	600 mm	surface	finition peinture époxy
matériau de plateforme	bois	couleur	bleu gentiane // RAL5010
rehausses	1 ridelle (ajourée)	garantie	12 années
emboîtable	non	Poids	24 kg
matériau de finition	soudé		

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm