

Tiefkühlschrank TK 311 schwarz

Tiefkühlagerschrank mit 7 transparenten Schubladen, davon 1 Bigbox. In der oberen Frontblende sind die manuelle Temperaturregeleinheit und die Kontrollleuchten eingebaut. (gelb für Schnellgefriervorgang, grün Betriebsanzeige und rot für Warnung bei Unterschreitung der Temperatur).

Die Temperatur in der Gefrierkammer ist auf $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ voreingestellt. Sie können die Temperatur nach Ihren eigenen Bedürfnissen einstellen. Die Temperatur im Kühlfach wird durch Drehen des Temperatur-Drehreglers eingestellt. Die eingestellte Temperatur auf einer Skala ist am Drehregler ablesbar. Bei Drehung des Thermoreglergriffs im Uhrzeigersinn sinkt die Temperatur im Kühlbereich. Bei geschlossener Kühlschranktür ist sie an der Anzeige des Temperaturreglers ablesbar. Die Zahl „0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7“ bedeutet keine bestimmten Temperaturen. Die Temperatur kann auf einer fünfteiligen Skala reguliert werden. 0 = der Kompressor wird abgeschaltet. Das Kühlgerät ist noch am Stromnetz angeschlossen. 1 = höchste Temperatur (geringste Kühlung) 7 = niedrigste Temperatur (stärkste Kühlung).

Für die leichtere Tauwasserentsorgung ist in der Front einen Tauwasserauslaufstutzen integriert. Das Gerät besitzt vorne 2 höhenverstellbare Füße und 2 Rollen hinten.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.

Artikel-Nr.: 9190318
GTIN: 4059395030686



Produktvorteile:

- Volltiefkühlschrank
- Stahlblech schwarz, pulverbeschichtet, stoß- und schlagfest
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Betriebskontrollleuchte
- Warnanzeige bei Temperaturabweichung
- 7 feststehende Verdampferplatten
- 7 transparente Schubladen, davon eine Bigbox
- 7 Stufen Temperaturregler
- Stufe 0 Kompressor wird abgeschaltet
- Stufe 1 höchste Temperatur
- Stufe 7 niedrigste Temperatur

- Volltür mit Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Transportrollen

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühlschrank
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	TK 311
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm
Höhe	1630 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-26 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Stahlblech schwarz pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,14 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	65 kg
Serienzubehör	7 transparente Schubladen, davon eine Bigbox
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	C
Luftschallemission	41 dB
Nutzzinhalt Tiefkühlung	232 l
4 Sterne Gefrierfach	Ja
Gefrierkapazität	12 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung	15 Std
Energieverbrauch im Jahr	210 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	100
Klimaklasse	T (+16 °C bis +43 °C UT)
EPREL Registrierungsnummer	477835
EU-Label Verordnung	2019/2016

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2019 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2016 für Energieverbrauchskennzeichnung Kühlgeräte, ausgenommen Weinlagerschränke



KBS Gastrotechnik GmbH

TK 311 schwarz



210 kWh/annum



232 L



ABCD

9102/6102

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de