

Spenderflasche 100 ml, rund

LD-PE, natur

- Flaschen ermöglichen besonders feine Dosierung
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit runder Form
- mit gelber Überwurfmutter und roter Schutzkappe
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 13 mm
- Durchmesser d=48 mm / Höhe h=115 mm
- L = Länge der Spitze = 60 mm



Best.einheit	Stück
Breite	48
Breite Karton	290
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	128
brutto Kg	0,019
Bruttogewicht VE Kg	0,54
Btl in Karton	10
EAN	4007228700985
Farbe	natur
Gewicht VE	0,500
Hersteller	hünersdorff
Höhe	115
Höhe Karton	394
Höhe Pal	1,726
Kartons pro Lage	5
Lagen	4
Länge Karton	800
Länge Pal	1,2
Mindest.Best.	30
netto Kg	0,018
Stück / Lage	1500
Stück / Palette bzw Kiste	6000
Summe Kartons	20
Tiefe	48
VE	30

Volumen m3

0,09141

Zolltarif

39233010