

Termékinformációk

74 01 250

Erő-kímélő oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749

- A legkeményebb, tartós igénybevételhez
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfelfejtés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Minden huzalfajta precíziós vágása (vágóél-keménység kb. 64 HRC), a zongorahuzalt is beleértve
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Altalános

| | |
|-----------|-----------------------|
| Cikkszám | 74 01 250 |
| EAN | 4003773034063 |
| Fogó | feketére foszfátózott |
| Fej | polírozva |
| Fogantyúk | műanyaggal bevonva |
| Súly | 391 g |
| Méretek | 250 x 54 x 16 mm |
| Szabvány | DIN ISO 5749 |
| | |
| | |

Műszaki jellemzők

| | |
|---|----------|
| Középkemény huzal vágási méret (átmérő) | Ø 4,6 mm |
| Kemény huzal vágási méret (átmérő) | Ø 3,5 mm |
| Zongorahúr vágási méret (átmérő) | Ø 3,0 mm |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

