

Información sobre productos

86 06 250

Tenaza llave

Alicate y llave en una sola herramienta

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000V 



- Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas
- Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifos con tratamiento superficial - ¡para trabajar directamente sobre cromo!
- Práctico ajuste de escala: una escala marcada a láser (métrica y pulgadas) permite preestablecer el ancho de boca
- Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar
- No se dañan los bordes de las superficies sensibles al contacto libre de juego y en toda la superficie
- Articulación antideslizante con mordazas de agarre de ajuste perfecto
- Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
- El accionamiento entre las mordazas posibilita el ajuste y la liberación rápida de uniones roscadas gracias al efecto carraca
- La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	86 06 250
EAN	4003773082408
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	525 g
Dimensiones	250 x 75 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Posiciones de ajuste	19
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	52 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

