

fetra handtrekwagen

laadvlak lengte x breedte 910 x 585 mm, opbouw Kunststof bak, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, 2 wielen, wielen met lucht-banden



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 158798



fetra Handtrekwagen

Draagvermogen 200 kg

handtrekwagen

- laadvlak lengte x breedte 910 x 585 mm
- hoogte x lengte x breedte 774 x 1566 x 692 mm
- opbouw Kunststof bak
- dissel vastgeschroefd
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 2 wielen
- wielen met lucht-banden
- wielstand rechthoekig
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	handtrekwagen	platform	open
constructies	Kunststof bak	wielen aantal/soort	2 wielen
lengte laadvlak	910 mm	banden	lucht
breedte laadvlak	585 mm	wiellager	wiellager

materiaal	staal	wielstand	rechthoekig
hoogte	774 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dissel	geschroefd	kleur	blijantblauw // RAL5007
lengte	1566 mm	levering	gedemonteerd
breedte	692 mm	gewicht	229 kg

Gerelateerde Producten

158793



trekhaak voor handtrekwagen