

chariot à plateaux

force 150 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 785 x 420
mm, plateau(x) en bois avec
revêtement en plastique, structure
en acier avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
RAL9010 blanc pur, roues avec
bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 203138

Chariot à plateaux

avec étriers verticaux

chariot à plateaux

- force 150 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 785 x 420 mm
- hauteur x longueur x largeur 960 x 880 x 470 mm
- plateau(x) en bois avec revêtement en plastique
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL9010 blanc pur
- structure en acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rectangulaire

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | matériau | acier |
| type de chariot | chariot à plateaux | surface | finition peinture époxy |
| charge | 150 kg | couleur | blanc pur // RAL9010 |

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| longueur de plateau | 785 mm | alignement de niveaux | droit |
| largeur de plateau | 420 mm | hauteur | 960 mm |
| nombre de plateaux | 3 pièce | longueur | 880 mm |
| matériau de plateforme | bois | largeur | 470 mm |
| surface de plateforme | avec revêtement en plastique | norme européenne | non |
| nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes | rehausses | aucune |
| pneumatique | caoutchouc plein | poignée | 2 pièce |
| Ø de roue | 125 mm | rabattable | non |
| conducteur d'électricité | non | disposition des roues | rectangulaire |
| matériau de finition | soudé | Poids | 30 kg |

Accessoires

176175



frein pour chariot de manutention, pour diamètre 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

139644



station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/noir

527975



trieur de bureau, 5 casiers, convient pour DIN A4, Pour montage sur table ou mur, hauteur x largeur x profondeur 330 x 360 x 250 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris

533589



chariot dossiers suspendus, hauteur x largeur x profondeur 670 x 810 x 430 mm, pour 100 dossiers suspendus, structure en acier gris clair