

RAU

werkbank

Serie 7000

hoogte x breedte x diepte 790 - 1140 x 1250 x 700 mm, tafelblad van massief beukenhout met laklijfolie in beuken, draagvermogen 750 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel met 2 voetparen, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



RAU.



Artikelnummer: 230343



RAU In hoogte verstelbare werkbank Serie 7000

met robuust werkblad

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 790 - 1140 x 1250 x 700 mm
- bladdikte 40 mm
- tafelblad van massief beukenhout met laklijfolie in beuken
- draagvermogen 750 kg
- hoogteverstelling via C-profielstaal met gatenraster
- uitvoering frame 4-voetonderstel met 2 voetparen
- constructie van staal, geschroefd
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie



Technische details

meubeltype tafel



materiaal plaat massief beukenhout

type tafel	werkbank	oppervlak plaat	met laklijfolie
uitvoering frame	4-voetonderstel met 2 voetparen	kleur plaat	beuken
hoogte	790-1140 mm	vorm onderstel	4-voetonderstel
breedte	1250 mm	materiaal onderstel	staal
diepte	700 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dikte plaat	40 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
diepte plaat	700 mm	materiaal verwerking	geschroefd
draagvermogen	750 kg	verrijdbaar	nee
in hoogte verstelbaar	ja	levering	voorgemonteerd
hoogteverstelling door	C-profielstaal met gatenraster	garantie	5 jaar
werkbank uitrusting	geen	gewicht	38 kg

Gerelateerde Producten

230961		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1250 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in blauw, uitrusting: 1 paar steunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken
230967		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1250 x 3500 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak
230975		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1250 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken, 1 flatscreenhouder
230982		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1250 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak, 1 flatscreenhouder, 1 kartonmagazijn
230990		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 1250 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp

Dit past ook bij ...

149865		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 100 x 100 mm, van polypropyleen in rood
184411		antivermoeidheidsmat, metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, bestendig tegen slijtage
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw
225020		Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 525 x 300 x 135 mm, 10 lade(n), laden in doorschijnend wit
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart