

## **bott** **établi roulant** verso

hauteur x largeur x profondeur 910 x 1000 x 600 mm, plateau de table en acier, équipement : 1 armoire, 1/2 tablette, 1 poignée, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, soubassement 4 roul.



**Numéro d'article: 231778**

### établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 910 x 1000 x 600 mm
- plateau de table en acier
- équipement : 1 armoire, 1/2 tablette, 1 poignée
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 125 mm
- Produit livré livré monté





## Détails techniques

type de meuble table

couleur du châssis gris clair // RAL7035

type de table	établi	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur	910 mm	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
largeur	1000 mm	matériau de finition	soudé
profondeur	600 mm	roulant	oui
hauteur réglable	non	nombre/type de roulettes	4 roul.
équipement établi	1 armoire, 1/2 tablette, 1 poignée	Diamètre de roue	125 mm
matériau de plaque	acier	livraison	livré monté
matériau de châssis	acier	Poids	60,962 kg
surface de châssis	finition peinture époxy		

## Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes