

KERN

balance de table

FOB 10K-3NL

plateforme en acier inoxydable,
largeur x profondeur 252 x 200 mm,
plage de pesage entre 8 et 15 kg,
Lisibilité par incréments de 1 g

Numéro d'article: 235919



KERN



KERN balance de table FOB 10K-3NL

- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 252 x 200 mm
- plage de pesage entre 8 et 15 kg
- Lisibilité par incréments de 1 g
- Avec les fonctions réglage (CAL), changement d'unité de pesage
- équipé de Affichage LC
- indice de protection IP67 : infiltration de poussière, immersion périodique
- adaptateur secteur 230V/50 Hz, alimentation sur piles possible
- volume de livraison : capot de protection inclus

Détails techniques

type de balance balance de table

indice de protection IP 67 : infiltration de poussière,

			immersion périodique
matériau de plateforme	acier inoxydable	alimentation	adaptateur secteur 230V/50 Hz, alimentation sur piles possible
largeur de plateforme	252 mm	équipement balance	Affichage LC
profondeur de plateforme	200 mm	fonction de comptage des pièces	non
plage de pesage	8-15 kg	étalonnage	non
lisibilité	1 g	volume de livraison	capot de protection inclus
balance fonctions	réglage (CAL), changement d'unité de pesage	Poids	4,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

216459		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221342		bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
231458		caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieure 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive
235833		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu