

legbord

Multiplex

Geschikt voor paktafel, breedte x diepte 1880 x 680 mm, voor tafelbreedte 2000 mm, van multiplex met slijtvaste kunststof coating, Verhoogde stabiliteit door dwarslopende onderconstructie van stalen buizen van 40x40x2 mm



Artikelnummer: 243027



legbord

- Geschikt voor paktafel
- breedte x diepte 1880 x 680 mm
- voor tafelbreedte 2000 mm
- ca. 100 mm teruggeplaatst t.o.v. de voorrand van de tafel
- van multiplex met slijtvaste kunststof coating
- draagvermogen 50 kg
- Verhoogde stabiliteit door dwarslopende onderconstructie van stalen buizen van 40x40x2 mm

Technische details

meubeltype	tafel	legborden / niveaus stabiliteit	Dwarsprofielen
type tafel	accessoire	constructie	teruggeplaatst t.o.v. de voorrand van de tafel
voor tafelttype	paktafel	materiaal	multiplex

breedte	1880 mm	dikte legbord	20 mm
diepte	680 mm	oppervlak	kunststof coating
voor tafelbreedte	2000 mm	gewicht	36 kg
draagvermogen	50 kg		

Dit past ook bij ...

215548		stretchfolie, levering als rol, folie lengte x breedte 300 m x 500 mm, Van polyethyleen, dikte 20 µm, in transparant
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal