


## Krause marchepied pliant STABILO® Professional

estrade hauteur 750 mm, accès à un côté, 3 marches à profilé antidérapant (estrade incl.), en aluminium

Numéro d'article: 244210



10 YEARS WARRANTY



marchepied pliant

- estrade hauteur 750 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 2,75 m
- accès à un côté
- 3 marches à profilé antidérapant (estrade incl.)
- marches largeur x profondeur 370 x 230 mm
- Pliables pour un gain de place
- en aluminium
- Sabots antidérapants en extrémité de lisse
- poids 7,4 kg
- assurance qualité selon la norme EN 14183
- certification TÜV
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	marchepied pliant	main courante	non
matériau	aluminium	profondeur des marches	230 mm
utilisation	à un côté	largeur de marche	370 mm
hauteur d'estrade	750 mm	équipement échelle	sans
nombre de marches	3	étrier de sécurité	non
type de marche/d'échelon	marches à profilé antidérapant	soubassement	Sabots antidérapants
hauteur de travail	2,75 m	norme	EN 14183
rabattable	oui	certification	certification TÜV
fonction rabattable	Pliables pour un gain de place	garantie	10 années
roulant	non	Poids	7,4 kg

## Cela s'adapte aussi ...

203393		marchepied pliant roulant, en aluminium, coloris aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,44 x 20 m, 2 x 2 marches à profil antidérapant (estrade incl.), soubassement avec 4 roulettes à ressort
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
528213		marchepied sur roulettes, en plastique, coloris bleu, repose-pied diamètre 290 mm, soubassement avec 3 roulettes à ressort