

## Scangrip spot chantier JUST CONNECT BASIC

30 ampoule DEL, avec Crochets,  
angle de rayonnement 110 °

Numéro d'article: 254547



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



spot chantier

- hauteur x longueur x largeur 62 x 158 x 79 mm
- 30 ampoule DEL
- avec Crochets
- durée d'éclairage 9 - 18 h
- angle de rayonnement 110 °
- avec variateur à 2 niveaux
- Pivote sur deux axes
- Compatible avec METABO/CAS
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C
- indice de protection IP30 : corps étrangers > 2,5 mm
- 3 années de garantie



type d'outil	lampe industrielle	équipement lampe	Crochets
type de lampe	spot chantier	exécution tête de lampe	Pivote sur deux axes
type d'ampoule	DEL	fonction lampe	avec variateur à 2 niveaux
nombre d'ampoules	30 pièce	longueur	158 mm
Durée d'éclairage	9-18 h	hauteur	62 mm
flux lumineux	500-1000	largeur	79 mm
avec variateur	oui	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
angle de rayonnement	110 °	indice de protection IP	30 : corps étrangers > 2,5 mm
type de batterie	METABO/CAS	garantie	3 années
capacité de batterie	5,2 Ah	Poids	0,12 kg

## Accessoires

254550



Alimentation électrique, convient pour pour lampes de travail et lampes industrielles, hauteur x largeur x profondeur 72 x 83 x 124 mm