

## **META** **stelsysteem -** **aanbouwveld** **CLIP**

CLIP, hoogte x breedte x diepte  
2500 x 1006 x 436 mm, vaklast 330  
kg, 6 niveaus met Stalen bodem,  
opstelhoek recht, gebruik eenzijdig -  
ontworpen voor plaatsing tegen een  
wand, staanders met  
corrosiebeschermende zinklaag,  
niveaus met corrosiebeschermende  
zinklaag

**Artikelnummer: 476204**



Das Lagersystem



## **META Stelsysteem-inhaakstelling CLIP**

### **Aanbouwstelling**

stelsysteem - aanbouwveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1006 x 436 mm
- veldlast 2350 kg
- vaklast 330 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 400 mm
- 6 niveaus met Stalen bodem














- M-vormige langsdruager, 5-voudig afgekant en gelast voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en verstevigingstraversen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

## Technische details




meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	stelsysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2500 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren // verstevigingstraversen
breedte	1006 mm	stelsysteemperforatie	50 mm
diepte	436 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
vaklast	330 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	2350 kg	levering	voorgemonteerd
legborden / schappen aantal	6 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	1000 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	400 mm	gewicht	34,8096 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		



## Gerelateerde Producten

150072	•	ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	---

156495		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 400 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
156542		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
157873		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 400 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
157953		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
158435		afschermrooster, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 150 x 400 mm, vrijstaand, van staal
158672		scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 300 x 400 mm, doorgaand
158796		scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 400 x 400 mm, doorgaand, van staal
158912		scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 500 x 400 mm, doorgaand, van staal
159245		vleugeldeur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1000 mm, afsluitbaar met draaigreep, drievoudige sluiting, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
160674		sokkellijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 56 x 1000 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
275009		systeemstelling - aanbouwveld, CLIP, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1306 x 436 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
476441		legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 1000 x 400 mm, voor een vaklast van 330 kg, het legbord wordt met clip-legborddragers bevestigd, uitgerust met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
609137		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
585902		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 535 mm, vaklast 230 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

705833		stysteemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 335 mm, vaklast 175 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten