

META dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 1850 x 1002 x 604 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 6 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 6 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 488928



Das Lagersystem



META Dossier-schroefstelling

Aanbouwstelling

dossierstelling - aanbouwveld





- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 1850 x 1002 x 604 mm
- veldlast 600 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm

- 6 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 6 ordnerhoogtes
- per 25 mm verstelbaar
- niveaus met aanslagrand aan achterzijde om te voorkomen dat ordners eruit vallen
- M-vormige langsdragers met 5-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders met stalen voeten, montage materiaal, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden





Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	dossierstelling	materiaal	staal
stellingsysteem	schroefstelsel	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	aanbouwveld	vakbreedte	1000 mm
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	vakdiepte	600 mm
hoogte	1850 mm	veldlast	600 kg
breedte	1002 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	604 mm	oppervlak standaard	verzinkt
legborden / schappen aantal	6 stuks	kleur uitvoering	verzinkt
ordnerhoogtes	6 stuks	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders met stalen voeten, montagemateriaal, niveaus zie aanbod
vaklast	80 kg	levering	gedemonteerd
legbord-/niveautype	plaatstaal legbord	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand	garantie	5 jaar
legborden / niveaus stabiliteit	M-vormige langsdragers // veiligheidsrand	gewicht	28,888 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

Gerelateerde Producten

150072		ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150074		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
489192		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
726174		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 752 x 600 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 6 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 6 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg