

META dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2200 x 1002 x 304 mm, veldlast 700 kg / vaklast 80 kg, 7 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 7 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 489013



Das Lagersystem



META Dossier-schroefstelling

Aanbouwstelling

dossierstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2200 x 1002 x 304 mm
- veldlast 700 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm
- 7 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 7 ordnerhoogtes
- per 25 mm verstelbaar
- niveaus met aanslagrand aan achterzijde om te voorkomen dat

ordners eruit vallen

- M-vormige langsdragers met 5-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders met stalen voeten, montagemateriaal, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden




Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	dossierstelling	materiaal	staal
stellingsysteem	schroefstelsel	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	aanbouwveld	vakbreedte	1000 mm
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	vakdiepte	300 mm
hoogte	2200 mm	veldlast	700 kg
breedte	1002 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	304 mm	oppervlak standaard	verzinkt
legborden / schappen aantal	7 stuks	kleur uitvoering	verzinkt
ordnerhoogtes	7 stuks	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders met stalen voeten, montagemateriaal, niveaus zie aanbod
vaklast	80 kg	levering	gedemonteerd
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand	garantie	5 jaar
legborden / niveaus stabiliteit	M-vormige langsdragers // veiligheidsrand	gewicht	22,265 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

Gerelateerde Producten

150072		ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150074		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
489181		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 300 mm, voor een vaklast van 75 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
725739		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2200 x 752 x 300 mm, veldlast 700 kg / vaklast 80 kg, 7 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 7 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
725976		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2200 x 1252 x 300 mm, veldlast 700 kg / vaklast 75 kg, 7 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 7 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, Met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, onderbouw met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg