

LISTA

werkbank

hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 800 mm, tafelblad van beuken, draagvermogen 360 kg, uitvoering frame 2 voeten / 1 container, uitrusting: 5 laden, afsluitbaar met key lock, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 508657



LISTA



LISTA Werkbank

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 800 mm
- tafelblad van beuken
- bladdikte 50 mm
- draagvermogen 360 kg
- uitvoering frame 2 voeten / 1 container
- uitrusting: 5 laden
- laden hoogte 1x50 mm / 2x100 mm / 1x150 mm / 1x300 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 459 x 612 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- met uittrekblokkade








- met greeplijst
- afsluitbaar met key lock
- constructie van staal
- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- 10 jaar garantie op frame en onderbouw

Technische details











meubeltype	tafel	nuttige diepte lade	612 mm
type tafel	werkbank	draagvermogen lade	75 kg
uitvoering frame	2 voeten / 1 container	uittrekbare lade	100 %
vorm onderstel	4-voetonderstel	uittrekblokkering	uittrekblokkade
hoogte	850 mm	greep	greeplijst
breedte	1500 mm	materiaal plaat	beuken
diepte	800 mm	kleur plaat	beuken
dikte plaat	50 mm	materiaal onderstel	staal
draagvermogen	360 kg	oppervlak onderstel	m. poedercoating
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak front	m. poedercoating
elektrisch geleidend	nee	sluitsysteem	key lock
werkbank uitrusting	5 laden	verrijdbaar	nee
laden aantal	5 stuks	garantie speciaal	10 jaar // frame en onderbouw
laden aantal x hoogte	1x50 mm / 2x100 mm / 1x150 mm / 1x300 mm	gewicht	138 kg
nuttige breedte lade	459 mm		

Gerelateerde Producten

508528		lade-indelingsset, 2 x sleufwand + 3 x scheidingsplaat, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte x breedte x diepte 100 x 459 x 612 mm
508529		lade-indelingsset, 2 x sleufwand + 3 x scheidingsplaat, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 150 mm, hoogte x breedte x diepte 150 x 459 x 612 mm
508531		lade-indelingsset, 3 x sleufwand + 8 x scheidingsplaat, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 50 mm, hoogte x breedte x diepte 50 x 459 x 612 mm
508533		lade-indelingsset, 3 x sleufwand + 8 x scheidingsplaat, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte x breedte x diepte 100 x 459 x 612 mm
508534		lade-indelingsset, 3 x sleufwand + 8 x scheidingsplaat, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 150 mm, hoogte x breedte x diepte 150 x 459 x 612 mm
508535		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 12 x BxD 150x75 mm, 6 x BxD 150x150 mm, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 50 mm, hoogte x breedte x diepte 50 x 459 x 612 mm
508538		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 12 x BxD 150x75 mm, 6 x BxD 150x150 mm, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte x breedte x diepte 100 x 459 x 612 mm
508539		set bakken, 12 bakdelen (4-delig) + 50 bakwanden, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 50 mm, hoogte x breedte x diepte 50 x 459 x 612 mm, in rood
508587		lade-indelingsset, 4 x sleufwand + 25 x scheidingsplaat, passend voor fronthoogte 50 mm, breedte x diepte 459 x 612 mm

508589		lade-indelingsset, 4 x sleufwand + 25 x scheidingsplaat, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte x breedte x diepte 100 x 459 x 612 mm
508590		set inzetbakken, bestaand uit 28 bakken, 16 x BxD 75x75 mm, 8 x BxD 150x75 mm, 4 x BxD 150x150 mm, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 50 mm, breedte x diepte 459 x 612 mm
508666		lade-indelingsset voor werkbank, 2 scheidingswanden, passend voor fronthoogte 100 mm
508667		lade-indelingsset voor werkbank, 2 scheidingswanden, passend voor fronthoogte 150 mm
508675		lade-indelingsset voor werkbank, 30 bakdelen + 12 bakwanden, passend voor fronthoogte 50 mm

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs