


Bauer

Kiepbak voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 740 x 1115 x 590 mm, inhoud 0,25 m³, draagvermogen 300 kg, onderbouw vorkslaffen, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL2000 geeloranje



Artikelnummer: 528109



Bauer Kiepbak voor spaanders





laag model

Kiepbak voor spaanders

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 740 x 1115 x 590 mm
- hoogte stortkant 430 mm
- inhoud 0,25 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 61 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkslaffen 205 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- met kantelbeveiliging tegen onbedoeld wegglijden
- olie- en waterdicht
- met met zeefplaat en kraan
- onderbouw vorkslaffen
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL2000 geeloranje

baktype	Kiepbak	hoogte vorksloten	55 mm
inhoud	0,25 m³	breedte vorksloten	170 mm
hoogte	740 mm	afstand vorkkokers	205 mm
lengte	1115 mm	inrijdbreedte	205 mm
breedte	590 mm	bak uitrusting	zeefplaat en kraan
draagvermogen	300 kg	kraan	ja
bouwwijze	lage bouwvorm	stapelbaar	nee
hoogte stortkant	430 mm	nestbaar	nee
materiaal	staal	greep	duwbeugel
materiaal verwerking	gelast	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	oppervlak	gelakt
kantelfunctie	handmatig	kleur	geeloranje // RAL2000
kantelbeveiliging	kantelbeveiliging tegen wegglijden	kleur uitvoering	oranje
onderrijdbaar	ja	plafond	nee
onderbouw	vorksloten	gewicht	61 kg

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezemschaaf, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs