

BS-ROLLEN

zwenkwiel met rem

draagvermogen 100 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 80 x 30 mm, naaf met glijlager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm

Artikelnummer: 714528



BS ROLLEN®



BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 100 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 80 x 30 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 12 mm
- schroefgatafstand 80x60 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met glijlager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS mat
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen, uitlading 32 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	108 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	40 mm

draagvermogen	100 kg	naafboorgat	12 mm
banden	kunststof	wielbreedte	30 mm
wiel-ø	80 mm	uitlading	32 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	breukvast
wiellager	glijlager	lengte plaat	95 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	breedte plaat	80 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	80x60 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	9 mm
materiaal behuizing	RVS	oppervlak behuizing	mat
zwenklager	Kogelbaan, twee rijen	gewicht	0,55 kg
rem	Dubbele rem		

Gerelateerde Producten

714561



wiel, draagvermogen 100 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 80 x 30 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof