

platte pallet

hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 1000 mm, draagvermogen statisch 1000 kg, onderbouw 4 voeten, bovendek doorbroken



Artikelnummer: 968253

Platte pallet van aluminium

platte pallet





- gelaste aluminiumconstructie
- hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 1000 mm
- draagvermogen statisch 1000 kg
- Aan alle zijden inrijdbaar
- inrijbreedte langszijde / brede zijde 1075 / 875 mm
- onderbouw 4 voeten
- bovendek doorbroken
- geur- en magnetisch neutraal
- bestendig tegen corrosie en temperatuurschommelingen
- gewicht 11,5 kg

Technische details

type verpakking	pallet	onderbouw	4 voeten
pallettype	platte pallet	verpakking uitvoering	geur- en magnetisch neutraal
materiaal	aluminium	geschikt voor levensmiddelen	nee
hoogte	150 mm	bestendigheid	tegen corrosie en temperatuurschommelingen
lengte	1200 mm	inrijbreedte langszijde	1075 mm
breedte	1000 mm	inrijbreedte kopse kant	875 mm

draagvermogen statisch	1000 kg	borgrand	nee
inrijdmogelijkheid	Aan alle zijden	nestbaar	nee
bovendek constructie	doorbroken	gewicht	11,5 kg
stapelbaar	ja		

Dit past ook bij ...

202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
204206		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
240208		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 82 mm