

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-1035**

Artikel/Modell **SARO Kühlaufsatz - 1/3 GN, Modell VRX  
1600/380**

GTIN **4017337323074**



- **Material: (Gehäuse) Edelstahl; Glasaufsatz**
- **6 mm Glasstärke**
- **Für 7x 1/3 GN-Behälter bis 150 mm Tiefe**
- **Lieferung ohne GN-Behälter**
- **Einfach zu reinigender Filter durch Servicetür**
- **Verdampfer eingeschäumt**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Statische Kühlung**
- **Temperaturbereich: +2 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,150 kW**
- **Außenmaße: B 1600 x T 395 x H 435 mm**
- **4 höhenverstellbare Füße**
- **Gewicht: 86 kg**
- **Kältemittel: R600a**

Ursprung China  
Zolltarifnummer 84185019  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827