

Hymer Einhänge-Schiebeleiter

Holmlänge 2,23 m, für senkrechte Höhe bis 2,03 - 2,96 m, 2 x 8 profilierte Sprossen, mit 2 Eihängehaken für Rohrdurchmesser 60 mm

Artikelnummer: 147674



Hymer Eihänge-Schiebeleiter

Eihänge-Schiebeleiter

- Holmlänge 2,23 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,52 m
- für senkrechte Höhe bis 2,03 - 2,96 m
- 2 x 8 profilierte Sprossen
- Sprossen Tiefe 45 mm
- mit 2 Eihängehaken für Rohrdurchmesser 60 mm
- Breite 550 mm
- Gewicht 18,2 kg
- 10 Jahre Garantie




Technische Details

Steigtechnik Regaleihängeleiter






Breite 550 mm

Leitertyp	Einhänge-Schiebeleiter	Einhängehaken Anzahl	2 Stück
Nutzung	einseitig	für Rohrdurchmesser	60 mm
Holmlänge	2,23-3,22 m	Leiter Funktion	im Raster von 250 höhenverstellbar
Standhöhe	2,02 - 2,95 m	Sicherheitsausstattung Leiter	beidseitiger Handlauf (ausziehbar)
Reichhöhe	4,02 - 4,95 m	Treppengängig	nein
Arbeitshöhe	3,52-4,45 m	klappbar	nein
für senkrechte Höhe bis	2,03-2,96 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 8	Garantie	10 Jahre
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Gewicht	18,2 kg
Tiefe Sprossen	45 mm		

Zubehör

147614		Aufhängung, Für Leiter mit Einhängehaken
--------	---	--

Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz