

IDEAL Health Mobiler Luftreiniger AP 35 H

Für Raumgrößen von 25 - 45 m²,
Reinigungsleistung bis zu 300 m³/h,
Befeuchtungsleistung 300 ml/h,
Wassertank 2,5 l, HEPA Feinstaub-
und Deodorfilter gegen Gerüche,
Bedienung per Bedienelement, mit 6
Lüfterstufen, Geräuschpegel von 26 -
52 dB, Höhe x Breite x Tiefe 548 x 430
x 275 mm, mit 4 Lenkrollen

Artikelnummer: 228023



IDEAL

IDEAL Health Mobiler Luftreiniger und Befeuchter AP 35 H

ideal für Raumgrößen von 25 - 45 m²

Mobiler Luftreiniger

- Für Raumgrößen von 25 - 45 m², Reinigungsleistung bis zu 300 m³/h
- Befeuchtungsleistung 300 ml/h, Wassertank 2,5 l
- Schützt vor Feinstaub, Allergenen, Bakterien, Viren, Aerosolen, Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgasen und Gerüchen
- HEPA Feinstaub- und Deodorfilter gegen Gerüche
- Funktionen: Kaltverdunstungssystem, 4-stufiger Automatikmodus, Nachtmodus, verschiedene Komfortmodi, intelligente Sensorik
- Bedienung per Bedienelement
- mit 6 Lüfterstufen, Geräuschpegel von 26 - 52 dB
- Höhe x Breite x Tiefe 548 x 430 x 275 mm
- Leistung 4 - 25 W
- mit 4 Lenkrollen



Technische Details

Bürohelfer	mobiler Luftreiniger	Höhe	548 mm
Schutz vor	Feinstaub, Allergenen, Bakterien, Viren, Aerosolen, Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgasen und Gerüchen	Breite	430 mm
Filtertyp	HEPA Feinstaub- und Deodorfilter gegen Gerüche	Tiefe	275 mm
für Raumgröße	25-45 m ²	Volumen Wassertank	2,5 l
Reinigungsleistung	300 m ³ /h	Leistung	4-25 W
Befeuchtungsleistung	300 ml/h	Unterbau	4 Lenkrollen
Lüfterstufen	6	WEEE-Registrierungsnummer	DE12444871
Luftreiniger Funktion	Kaltverdunstungssystem, 4-stufiger Automatikmodus, Nachtmodus, verschiedene Komfortmodi, intelligente Sensorik	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Geräuschpegel	26-52 dB	Marke laut EAR-Register	IDEAL Health
Bedienung	Bedienelement	Gewicht	11 kg
Allergikergeeignet	ja		

Zubehör

228025		Filterset, für Luftreiniger, HEPA Feinstaub- und Deodorfilter gegen Gerüche
228026		Verdunsterkassette, für Luftreiniger