

Handlaufkatze

Zuglast 2000 kg, Flanschbreite 88 - 203 mm

Artikelnummer: 907929



Handlaufkatze

Traglast 2000 kg

Handlaufkatze

- Zuglast 2000 kg
- Flanschbreite 88 - 203 mm
- Breite x Tiefe 327 x 276 mm
- mindestens 1 m Kurvenradius
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
- Laufräder aus Stahlguss in schwarz
- ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
- Laufrad Durchmesser innen / außen 80 / 94 mm
- mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- Gewicht 18 kg

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	min. Kurvenradius	1 m
Hebezeugtyp	Handlaufkatze	Oberfläche	lackiert
Zuglast	2000 kg	Material Laufrad	Stahlguss
Bedienung	Hub manuell	Farbe Laufrad	schwarz
Flanschbreite	88-203 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Maß F	150 mm

Breite	327 mm	Maß G	2 mm
Tiefe	276 mm	Laufkatze Ausstattung	mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
Durchmesser Laufrad innen	80 mm	Laufräder Laufeigenschaft	ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
Durchmesser Laufrad außen	94 mm	Gewicht	18 kg

Zubehör

908127	.	Größere Flanschbreite für Laufkatze, Traglast 2000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---

Dazu passt auch ...

149457		Druckluft-Kettenzug, Traglast 250 kg, Anzahl Kettenstränge 1, Hakenaufhängung
--------	---	---