


# Technisch specificatieblad

## Scharnierverbinder 110

Art.-Nr. 6091334



Scharnierverbinder voor verspankabelgoten en -kabeladders met een hoogte van 110 mm.



**St** Staal  
**FT** thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst | Inclusief benodigde bouten, ringen en moeren.

### Stamgegevens

Bestelnr.	6091334
Type	WRGV 110 FT
Omschrijving 1	Scharnierverbinder
Omschrijving 2	voor verspanstelsel 110
Dimensie	110x380
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	2,00 Stuk
Gewicht	119,00 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Scharnierverbinder 110

Art.-Nr. 6091334



### Technische gegevens



Zijhoogte	110,00 mm
Zijhoogte	110,00 mm
Uitvoering	Verbinder
Plaatdikte	2,50 mm
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte	110,00 mm
Geschikt voor kabelgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Scharnierverbinder horizontaal	<input type="checkbox"/>
Scharnierverbinder verticaal	<input checked="" type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Verbindingstype	Schroefverbinder