

Primo 1100 Grafiet 780lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 643572
 EAN: 7021986435726


Elektrisch

System wattage: 11.5W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 780lm
 Werkzaamheid: 68 lm/W
 Kleurtemperatuur: 4000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B50>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 Bundelhoek: 120°

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
 Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: E

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Grafiet
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
 Module: 1100
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Diameter (mm) D: 270
 Diepte (D): 110
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.95 / 1.74

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 275 x 275 x 137



7 0 2 1 9 8 6 4 3 5 7 2 6