

Digimar 817 h4. Tartó mérőbetétekhez


- Tartók mérőbetétekhez 8 mm átmérőjű befogószárral és 102 g súllyal
- alkalmas a CXt2 univerzális mérőtapintókkal is
- kompatibilis Digimar CX1 és CX2 mérőbetétekkel, 102 g súly



Műszaki adatok


Rendelési sz.	Terméktípus
4429220	817 h4

Rendelési sz.	Befogófurat
4429220	8 mm





Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
3015888	Hosszabbító M3 – M2,5, d = 4 mm, l = 20 mm	V/M2,5
3015917	Alaptest / befogó átmérő 8 mm	Gk/8
3015918	Tapintópapucs, d = 0,5 mm, l = 78 mm	TS 0,5/78
3015919	Tapintócsap / -hegy:, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm	T 1,2/75
3015920	Éktapintó	MKe 8
3015921	Hosszabbító M3 – M3, d = 4 mm, l = 20 mm	V/M3
3022000	Golyós tapintó, d _k = 3,0 mm, l = 24 mm	K3/24
3022001	Golyós tapintó, d _k = 2,0 mm, l = 24 mm	K2/24
3022002	Golyós tapintó, d _k = 1,0 mm, l = 24 mm	K1/24
7023615	Golyós mérőbetét, ø 10,0 mm	K 10/100
7023810	Golyós mérőbetét, ø 10,0 mm	K 10/60
7023813	Golyós mérőbetét, ø 4,0 mm	K 4/30
7023816	Golyós mérőbetét, ø 6,0 mm	K 6/40




K 4/30

K 6/40




K 10/100


T 1,2/75




V/M2,5;V/M3



K 10/60




MKe 8



K3/24



TS 0,5/78



Gk/8