

## LED Soffitte 11x39mm, 24-28VAC/DC warmweiß 2 Chip mit Brückengleichr.

Artikel-Nr. 35919



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenspannung:	24 - 28 V
Lichtstrom:	2 lm
Sockel:	S8,5
Leuchtmittel:	LED
Lampenform:	sonstige
Halogen:	Nein
Krypton:	Nein
Xenon:	Nein
Farbe:	weiß
Durchmesser:	11 mm
Gesamtlänge:	39 mm
Geeignet für Taschenleuchten:	Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:	Ja
Nennstrom:	20 mA
Lampenleistung:	0.4 W
Mittlere Nennlebensdauer:	20000 h

LED Soffitte 11x39mm Soffitten Lampe Ø11mm x 39mm auf LED Basis mit extrem langer Lebensdauer und sehr geringem Stromverbrauch. Durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. 2-Chip.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Letzte Aktualisierung am: 02.12.2014 09:19:53

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.