

Tresor und Wertschutzschrank

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Wertschutz-, Möbeleinsatz-, Geschäfts-, Schlüssel-, Wand- und Brandschutztresoren für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche.

Je nach Wunsch erhalten Sie feuerbeständige Tresore für Dokumente und Wertpapiere und/oder für elektronische Datenmedien. Entsprechend ihrer Zertifizierungen können die Brandschutztresore Ihre Werte bis zu 2 Stunden vor Feuer schützen.



Versicherungssumme Deutschland/Güteklasse

Empfohlene Versicherungssumme im privaten und gewerblichen Bereich:

Produktbezeichnung	Sicherheitsstufe	Widerstand	Zertifizierung	empfohlene Versicherungssumme* im privaten Bereich	empfohlene Versicherungssumme* im gewerblichen Bereich
Stahlschrank	A		VDMA 24992** (Ausgabe Mai 1995)	–	–
Stahlschrank	B		VDMA 24992** (Ausgabe Mai 1995)	–	–
Sicherheitsschrank	S1		EN 14450	€ 5000	–
Sicherheitsschrank	S2		EN 14450	€ 20000	–
Wertschutzschrank	0		EN 1143-1	€ 40000	€ 10000
Wertschutzschrank	I		EN 1143-1	€ 65000	€ 20000
Wertschutzschrank	II		EN 1143-1	€ 100000	€ 50000
Wertschutzschrank	III		EN 1143-1	€ 200000	€ 100000
Wertschutzschrank	IV		EN 1143-1	€ 400000	€ 150000
Wertschutzschrank	V		EN 1143-1	–	€ 250000

Güteklassen

leichter	Güteklasse	Zertifizierung	max. Temperatur	max. rel. Luftfeuchte
Brandschutzschrank		EN 15659	170 °C	–
Papiersicherungsschrank S 60 P		EN 1047-1	170 °C	–
Papiersicherungsschrank S 120 P		EN 1047-1	170 °C	–
Datensicherungsschrank 60 Min.		NT FIRE 017	70 °C	–
Datensicherungsschrank S 60 DIS		EN 1047-1	50 °C	85 %
Datensicherungsschrank S 120 DIS		EN 1047-1	50 °C	85 %

Hinweis: Leichte Brandschutzschränke werden nur einer Feuerwiderstandsprüfung (ohne Abkühlkurve) unterworfen.

LFS – Leichter Brandschutzschrank nach EN 15659
 S – Datensicherungsschrank nach EN 1047-1
 30 – 30 Minuten Beflammungszeit
 60 – 60 Minuten Beflammungszeit
 120 – 120 Minuten Beflammungszeit
 P – geeignet für hitzeempfindliche Papierdokumente mit Belastungsgrenzwerten bis 170 °C

D – geeignet für hitze- und feuchtigkeitsempfindliche Datenträger mit Belastungsgrenzwerten bis 70 °C und 85 % Luftfeuchtigkeit
 DIS – geeignet für hitze- und feuchtigkeitsempfindliche Datenträger mit Belastungsgrenzwerten bis 50 °C und 85 % Luftfeuchtigkeit

* Ohne VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage / Mit einer Einbruchmeldeanlage ist eine Verdoppelung der empfohlenen Versicherungssumme möglich.

** Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen.

Hinweis: ECB-S – zertifizierte Wertschutzschränke mit einem Gewicht < 1000 kg müssen gemäß der Montageanleitung des Herstellers am Aufstellungsort verankert werden.