

Artikelnummer: 129389

Kurzbeschreibung: Rolcontainer, 2-zijdig, kunststof vloerplaat, 724 x 815 x 1850 mm, grijs (RAL 7032)

Langbeschreibung: Rolcontainer, 2-zijdig, kunststof vloerplaat: De rolcontainers in modulair systeem met innovatieve klemtechniek hebben een bijzonder glad oppervlak met een uitstekende robuustheid door een galvanisch verzinkt oppervlak. Inzetbaar bij temperaturen van +60 °C tot -10 °C. Standaard uitgevoerd met geschroefde as, kunststof vloerplaat (materiaal: HDFE), 2 metalen geleiders als frameversterking en 2 zwenk- en 2 bokwielen (polypropyleen wielen, a[~] 108 mm) met bescherming tegen draadjes. Met twee insteekbare zijroosters van buizen (22 mm) Effectieve hoogte: 1450 mm, vakindeling met 4 verticale en 4 horizontale platte ijzers (12 x 3 mm) Effectieve hoogte: 1640 mm, vakindeling met 4 verticale en 5 horizontale platte ijzers (12 x 3 mm) Draagvermogen: 500 kg Schaefer Shop advies: vergeet niet om ervoor te zorgen dat u nog steeds textielbanden bij de hand heeft. Ze zijn een zeer waardevolle hulp bij het behouden van de producten.

