


SEK-18 SV MA STD ANG45 RKZ 10P PLS4



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 09 18 510 5911 |
| Beschreibung | SEK-18 SV MA STD ANG45 RKZ 10P PLS4 |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09185105911 |

Bezeichnung

| | |
|---------------------|----------------|
| Kategorie | Steckverbinder |
| Baureihe | SEK Standard |
| Komponente | Messerleiste |
| Kontaktbeschreibung | gewinkelt |

Ausführung

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Anschlussart | Wellenlötanschluss |
| Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel |
| Kontaktanzahl | 10 |
| Länge der Pins | 4,5 mm |
| Verriegelungsart | mit kurzen Hebeln |

Technische Kennwerte

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Steckkontaktreihen | 2 |
| Raster, anschlussseitig | 2,54 mm |
| Bemessungsstrom | 1 A |
| Isolationswiderstand | $>10^9 \Omega$ |
| Durchgangswiderstand | $\leq 20 \text{ m}\Omega$ |
| Grenztemperatur | -55 ... +125 °C |
| Steck- und Ziehkraft | $\leq 20 \text{ N}$ |
| Anforderungsstufe | NM 30 (S4) |
| Steckzyklen | ≥ 250 |
| Prüfspannung U_{eff} | 1 kV |



Technische Kennwerte

| | |
|--------------------|------------------------|
| Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
|--------------------|------------------------|

Materialeigenschaften

| | |
|--|--|
| Werkstoff Einsatz | Thermoplastischer Formstoff (PBT) |
| Farbe Einsatz | grau |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni steckseitig Sn über Ni anschlussseitig |
| Schichtdicke | ≥0,76 µm |
| Schichtdicke | ≥30 µinch |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| RoHS | konform |
| ELV Status | konform |
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Antimontrioxid Blei Nickel |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26 |

Normen und Zulassungen

| | |
|---------------------|--|
| Normen | IEC 60603-13 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Bahnklassifizierung | F3/I3 |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Packungsgröße | 100 |
| Nettogewicht | 6,4 g |
| Ursprungsland | Rumänien |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 |
| GTIN | 5713140026841 |

Kaufmännische Daten

eCl@ss

27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)

Querschnitt des Lötanschlusses

