

testo 805

Das nur 80 mm kleine Infrarot-Thermometer passt in jede Jackentasche und ist für die schnelle Messung stets griffbereit z.B. für Messungen im Wareneingang und der Kühlregalkontrolle von Supermärkten. Optimal auch für schnelle Messungen in der Lebensmittelindustrie und der Haustechnik.

testo 805, Mini-Infrarotthermometer und Batterie

Best.-Nr.
0560 8051

Mini-Infrarot-Thermometer im Jackentaschenformat (1:1 Optik)

- Klein und handlich, passt in jede Jackentasche
- Hohe Genauigkeit im kritischen Bereich für Lebensmittel
- Wasserdicht und robust durch spülmaschinenfeste Schutzhülle TopSafe (IP65)
- Minimal- und Maximalwertanzeige
- Scan-Modus zur Dauermessung



Technische Daten

Fühlertyp	integrierter Infrarotsensor	Betriebstemp.	0 ... +50 °C
Messbereich	-25 ... +250 °C	Lagertemp.	-20 ... +65 °C
Genauigkeit	±3 °C (-25 ... -21 °C)	Gehäusematerial	ABS
±1 Digit	±2 °C (-20 ... -2.1 °C)	Batterietyp	1 x Lithium Typ: CR 2032
	±1 °C (-2 ... +40 °C)	Standzeit	40 h (typisch)
	±1.5 °C (+40.1 ... +150 °C)	Ansprechzeit	< 1.0 sec
	±2% v.Mw. (+150.1 ... +250 °C)	Emissionsgrad	0,95 (einstellbar 0,95 oder 1,00)
Messentfernung zu Messfleck	1:1	Abmessung	80 x 31 x 19 mm
Auflösung	0,1 °C (-9.9 ... +199.9 °C)	Gewicht	28 g
	1 °C (restl. Messbereich)		

Set

Set für die schnelle Betriebskontrolle	Best.-Nr.
testo 805 Mini-Infrarotthermometer, TopSafe und Batterie	0563 8051

Zubehör

Zubehör	Best.-Nr.
TopSafe, robuste, wasserdichte Schutzhülle (IP65)	0516 8051
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Infrarot-Messgeräte, Kalibrierpunkte 0°C, +60°C	0520 0452