

FUSSSCHALTER 2420

STAUB- UND WASSERSCHUTZ IP 65 / IP 67



NUTZEN

Geeignet für raue Umgebungsbedingungen

Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit

Ergonomisch und robust

Breites Schalteistungsspektrum

Hohe Flexibilität

Attraktives, flexibles Design

→ EIGENSCHAFTEN

→ Staub- und wassergeschützt IP 65 / IP 67

→ Millionenfach bewährtes Schnappschaltersystem

→ Kompakte Bauform mit deutlich spürbarer taktile Rückmeldung, stabil und rutschfest, optional mit Schraublöchern zur Bodenfixierung

→ Varianten für kleine DC-Signalströme bis hin zu Schalteistungen von 16 A 250 V AC

→ Breites Spektrum an Schaltfunktionen, mit und ohne Kabel

→ Moderne Schalterform, Wippe in unterschiedlichen Farben, kundenspezifisch bedruckbar

Schaltleistung	Signalströme - 10E4	
→ Europa	14 (8) A 250 V AC - 1E4	
	16 (4) A 250 V AC - 25E3	
→ Amerika	16 A 125 - 250 V AC 1/2 HP	
→ Auf Anfrage	Höhere Leistungen	
Schaltfunktionen und Pole	AUS – EIN	SP, DP
	AUS – EIN (rastend)	SP, DP
	EIN – EIN	SP, DP
	AUS – EIN – EIN	2 x SP
	EIN – EIN – EIN	2 x SP
Schutzart	IP 65 und IP 67	
Mechanische Lebensdauer	> 1E5	
Temperaturbereich	-20 ... +85 °C	
Anschlüsse	Standard Anschlussklemme, Kabelkonfektion	
Betätigungskraft	30 N ±10 N	
→ Einstufig	Erster Schaltpunkt 29 N ±10 N	
→ Zweistufig	Zweiter Schaltpunkt 51 N ±35 N	
Entflammbarkeit	UL 94 V-2	
Zulassungen (IEC 61058)		
Geeignet für Anwendungen der Schutzklasse II		

ANWENDUNGS- BEISPIELE

- Industrieanwendungen
- Überwachungssysteme
- Medizinische Geräte
- Laborgeräte
- Bürogeräte
- Materialtransport
- Förderanlagen
- Beleuchtung
- Musik-Anwendungen

FUSSSCHALTER 2420

STAUB- UND WASSERSCHUTZ IP 65 / IP 67

ZUBEHÖR

Metallhaube zum Schutz des Schalters und des Bedieners für den Einsatz in Industrieanwendungen mit starker Beanspruchung

AUF ANFRAGE

Spezielle Schaltfunktionen

Kundenspezifische Kabel- und Steckerkonfektionen

Weitere Wippenfarben

→ Farbiger Kunststoff


→ Lackierte Oberfläche

Spezielle Materialien z.B. desinfizierbar für Medizintechnik

Kundenspezifischer Aufdruck auf der Wippe

ZEICHNUNGEN

(Maßangaben in mm)



MARQUARDT