



Hauptmerkmale

Baureihe	Lineryg
Produktname	BZ
Kurzbezeichnung des Geräts	LA9Z
Produkt- oder Komponententyp	Adapter für Schienenverteilersysteme
Anzahl der Wege	2-polig
Menge pro Satz	Satz à 4

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack TeSys U Spacial
Produktkompatibilität	LUB32 LUB12
Beschreibung der Pole	3P
Zulässiger Strom	32 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Kabel-Querschnitt	6 mm ² - AWG 10
Sammelschienenraster	60 mm
Breite	45 mm
Höhe	260 mm
Tiefe	63 mm
Farbe	Grau

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
----------------	---------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11 cm
VPE 1 Breite	16 cm
VPE 1 Länge	30 cm
VPE 1 Gewicht	272 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	11 cm
VPE 2 Breite	16 cm
VPE 2 Länge	30 cm
VPE 2 Gewicht	1,204 kg
VPE 3 Art	S03

VPE 3 Menge	8
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	2,913 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------