

Strom- Spannungsprüfer

testo 755-1
testo 755-2

Automatische Messgrößenerkennung

Zertifiziert nach Spannungsprüfernorm
DIN-EN 61243-3:2010

Messergebnis ohne Einschalten und Auswählen

Messstellenbeleuchtung

Austauschbare Prüfspitzen



Die beiden Geräte der Strom-Spannungsprüfer-Familie testo 755 sind die ersten ihrer Art: Spannungsprüfer nach aktuellster Norm, die auch Strom messen können. Daher eignen sie sich für nahezu alle täglichen elektrischen Messaufgaben. Bei jeder Anwendung wählen sie automatisch die richtigen Einstellungen und verhindern damit gefährliche Fehleinstellungen. Beide Geräte verfügen über alle wichtigen Funktionen zum Feststellen von Spannung/Spannungsfreiheit, zum Messen von Strom und Widerstand sowie für Durchgangsprüfungen.

Zudem ermöglicht die integrierte Taschenlampe das Ausleuchten dunkler Stellen. Die Prüfspitzen lassen sich einfach auswechseln, sodass im Schadensfall nicht das komplette Gerät ausgetauscht werden muss. Das Modell testo 755-2 unterscheidet sich durch den größeren Spannungsbereich bis 1000 V und Sonderfunktionen wie die einpolige Phasenprüfung und die Drehfeldmessung.

Technische Daten / Zubehör

testo 755-1

testo 755-1, Strom-Spannungsprüfer
inkl. Batterien und Messspitzen



Best.-Nr. 0590 7551

testo 755-2

testo 755-2, Strom-Spannungsprüfer
inkl. Batterien und Messspitzen




Best.-Nr. 0590 7552

| Technische Daten | testo 755-1 | testo 755-2 |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Messbereich Spannung | 6 ... 600 V AC/DC | 6 ... 1000 V AC/DC |
| Messbereich Strom | 0,1 ... 200 A AC | |
| Messbereich Widerstand | 1 Ω ... 100 kΩ | |
| Durchgangsprüfung | < 50 Ω | |
| Drehfeldprüfung | - | 100 ... 690 V AC bei 50/60 Hz |
| Einpolige Phasenprüfung | - | 100 ... 690 V AC bei 50/60 Hz |
| Anzeige (Counts) | 4000 | |
| Messstellenbeleuchtung | ✓ | |
| Messkategorie | CAT IV 600 V CAT III 1000 V | |
| Schutzart | IP64 | |
| Betriebstemperatur | -10 ... +50 °C | |
| Lagertemperatur | -15 ... +60 °C | |
| Abmessung | 199 x 62 x 40 mm (L x B x H) | |
| Gewicht | 306 g | |
| Garantie | 2 Jahre | |
| Zulassungen | TÜV, CSA, CE | |
| Normen | EN 61243-3:2010, EN 61010-1 | |

| Zubehör | Best.-Nr. |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Transporttasche testo 755 / testo 770 | 0590 0017 |
| Satz Ersatzmessspitzen | 0590 0015 |
| ISO-Kalibrier-Zertifikat Strom-/Spannungsprüfer | 0520 0755 |
| DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Strom-/Spannungsprüfer | 0520 0756 |

1980 1531 15/cw/1/01.2016

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.



Testo AG
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630