

Datenblatt / Data Sheet

LED Signalleuchte rechteckig - Einbau Ø 16mm

LED signal light rectangle - mounting ø 16mm



Ausführung 12V / Version 12V

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
Artikelnummer / Item no.	58510111	58510112	58510113	58510114	58510115
Farbton / Colour	rot / red	gelb / yellow	grün / green	blau / blue	weiß / white
Spannung / Voltage	12V AC/DC				
Schutzklasse / Protection class	IP40				
Umgebungstemperatur / Ambient temp.	-25°C ~ +55°C				
Feuchtigkeit / Humidity	45 ~ 85% RH				
Isolationswiderstand / Insulation resistance	≥ 100MΩ				

Ausführung 24V / Version 24V

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
Artikelnummer / Item no.	58510211	58510212	58510213	58510214	58510215
Farbton / Colour	rot / red	gelb / yellow	grün / green	blau / blue	weiß / white
Spannung / Voltage	24V AC/DC				
Restliche technische Daten siehe oben / Other technical data see above					

Ausführung 230V / Version 230V

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
Artikelnummer / Item no.	58510311	58510312	58510313	58510314	58510315
Farbton / Colour	rot / red	gelb / yellow	grün / green	blau / blue	weiß / white
Spannung / Voltage	230V AC				
Restliche technische Daten siehe oben / Other technical data see above					

Abmessungen

Dimensions

