

Dichtring OK-M3

Teilenummer: 130849

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Basierend auf Norm	ISO 16030
Gebindegröße	1
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Handanzug bei Raumtemperatur	ja
Max. Anziehdrehmoment	0,8 Nm
Min. Anziehdrehmoment	0,15 Nm
Produktgewicht	0,04 g
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform