

Vertikalschleifmaschinen

99V60P109M-EU

Vertikalschleifmaschine mit Schleifscheibe 230 mm



Druckluft-Vertikalschleifmaschine für starke Spanabnahme von Gussteilen.

- 1/min 6.000, 2,24 kW, Scheibe 230 x 6,5 mm
- Kraftvoller 2-PS-Motor mit Drehzahlregler aus Edelstahl mit lebenslanger Herstellergarantie.
- Selbstarretierender Drosselhebel verhindert versehentliche Inbetriebsetzung.
- Integrierter Stahl-Scheibenschutz gibt zusätzliche Festigkeit und schützt den Bediener.
- Integrierter Autobalancer sorgt für geringere Vibration und eine bis zu 30% höhere Standzeit der Schleifscheibe.
- Mittig gekrümmte flache Schleifscheibe Typ 27

Technische Daten

Scheibendurchmesser (mm)	230
Leistung (kW)	2,25
Freie Drehzahl (1/min)	6000
Spindelgewinde	5/8"
Gewicht (kg)	5,1
Werkzeughöhe (mm)	174
Anschlussgewinde (Zoll)	1/2
Mindestschlauchweite (mm)	19
Luftverbrauch (l/min)	2382