

Schlagschrauber 3/4"

MI-20P

Druckluft-Schlagschrauber 3/4"

TOKU 



Schlagschrauber 3/4", Nm max. 1.000, 1/min 5.000, 3,9 kg

Der Druckluftschlagschrauber von Toku hat ein hervorragendes Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Der MI-20P wurde entwickelt für De-/Montagearbeiten. Das Twin-Hammer-Schlagwerk gibt eine hohe Schlagkraft und eignet sich für schwere Anwendungen. Dabei wird die Energie direkt weitergeleitet an den Antriebsvierkant: Maximale Leistung bei geringer Wartung.

Merkmale:

- ergonomische Form
- hervorragend ausbalanciert
- Twin-Hammer-Schlagmechanismus
- 4-stufiger Leistungsregler
- schalldämpfter Luftausgang durch den Handgriff

Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	3/4
Max. Drehmoment (Nm)	1000
Freie Drehzahl (1/min)	5000
Schraubengröße	24 mm
Gewicht (kg)	3,9
Mindestschlauchweite (mm)	10
Luftverbrauch (l/min)	576
Geräuschpegel (dB(A))	92

MI-20P



Druckluft-Schlagschrauber 3/4"



34-024

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel
3/4" - normale Ausführung - SW
24mm



34-027

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel
3/4" - normale Ausführung - SW
27mm



34-030

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel
3/4" - normale Ausführung - SW
30mm



34-032

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel
3/4" - normale Ausführung - SW
32mm