

fetra

Materialständer

GREY EDITION

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 605 x 405 mm, Plattform gerade, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Höhe 995 mm, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 215388



fetra
Transportgeräte



fetra Materialständer GREY EDITION

Traglast 150 kg

Materialständer

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 605 x 405 mm
- Plattform gerade
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Höhe 995 mm
- Ebenen im Raster von 25 mm verstellbar
- 4 Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 75 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Gleitlager
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Bereifung	TPE
Wagentyp	Materialständer	Rad-Ø	75 mm
Traglast	150 kg	Radlager	Gleitlager
Ladeflächenlänge	605 mm	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenbreite	405 mm	Material	Stahl
Etagen Anzahl	1 Stück	Material Verarbeitung	verschweißt
Etagenausrichtung	gerade	Euronorm	nein
Höhe	995 mm	klappbar	nein
Länge	605 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	405 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Farbe	anthrazitgrau // RAL7016
Etagentyp	Stahlblechplatte	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	Garantie	10 Jahre
Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern	Gewicht	15 kg