

## Gedore Red

**GEDORE RED R61103014**

**Steckschlüsseinsatz 1/2"**

**12-kant 30 mm Länge 77 mm**

Artikelnummer: 248901



### Technische Details

Gesamtbreite [mm]	40 mm	Norm	DIN 3124   ISO 2725-1   DIN 3120 - C 12,5   ISO 1174
Einsatzlänge	77 mm	Material	Chrom-Vanadium-Stahl
1000 V isoliert	nein	Schlüsselweite 1 [mm]	30 mm
Einsatz-Ø 2	40 mm	VDE zertifiziert	nein

Sicherung	Kugelfangrille	Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöl	1/2 Zoll
Netto-Gewicht [kg]	0,355 kg	Antriebsaufnahme, Vierkant- [met	12,5 mm
Oberfläche	matt verchromt (Antriebsseite), glänzend poliert (Abtriebsseite)	REACH Registrierung vorhanden	nein
Einsatz-Ø 1	34 mm	Gesamtlänge [mm]	77 mm
Gesamthöhe [mm]	40 mm	Inhalt (Anzahl Stück)	1