

Gestanzte Crimpkontakte, Crimpkontakt gestanzt, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser 1,5, Anschlussquerschnitt 0,75 - 1,0

Bestellnummer VN01 015 0047 1

Serie Kontakte

Unterserie Kontakt Gestanzte Crimpkontakte



ALLGEMEINE KENNWERTE

kontaktdurchmesser		1,5 mm
leitung_isolierungsdurchmesser		1,6 - 2,1 mm
anschlussquerschnitt_von		0,75
anschlussquerschnitt_bis		1,0
anschlussquerschnitt_awg_von		18
anschlussquerschnitt_awg_bis		18
lieferform		Einzelkontakt
stueckzahl		100
einsatztyp_kontakt		Stift
kontaktyp		Crimpkontakt gestanzt

ELEKTRISCHE KENNWERTE

durchgangswiderstand	DIN EN 60512-2-1, Test 2a / IEC 60512-2-1, Test 2a	< 5 m
----------------------	--	-------

