

Trennscheibe

A 924 R SPECIAL



Eigenschaften

Härte

Aggressivität

Standzeit

Produktnutzen

Optimierte Bindung für die Stahlbearbeitung, einsetzbar auch auf Edelstahl - Für den Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit 100m/s - Freihandschneiden von Rohren, Stangen, Profilen und festen Materialien

Werkstoffe

Stahl

Edelstahl

Einsatzbereich

- ▶ Bauunternehmen
- ▶ Dachdecker
- ▶ Betonwerke
- ▶ Hochbau
- ▶ Hoch- und Tiefbau

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
305 x 4 x 20		100 m/s	6400 1/min	10	354419
305 x 4 x 22,23		100 m/s	6400 1/min	10	354418
305 x 4 x 25,4		100 m/s	6400 1/min	10	354417
356 x 4 x 20		100 m/s	5500 1/min	10	354416
356 x 4 x 22,23		100 m/s	5500 1/min	10	354415
356 x 4 x 25,4		100 m/s	5500 1/min	10	354414
406 x 4,5 x 20		100 m/s	4800 1/min	10	384980
406 x 4,5 x 25,4		100 m/s	4800 1/min	10	369735

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

